

# KDT-ST 7 - Blindstop

3063963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063963>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Blindstop, materiaal: PA, lengte: 25 mm, diameter: 7 mm



## Commerciële gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                           | 3063963               |
| Verpakkingseenheid                      | 25 Stuks              |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 25 Stuks              |
| Verkoopcode                             | AF7CZX                |
| Productcode                             | AF7CZX                |
| Cataloguspagina                         | Pagina 682 (C-2-2019) |
| GTIN                                    | 4046356301428         |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,925 g               |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,9 g                 |
| Douanetariefnummer                      | 39174000              |
| Land van herkomst                       | DE                    |

# KDT-ST 7 - Blindstop

3063963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063963>



## Technische gegevens


### Opmerking

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | De blindstoppen dienen voor het afsluiten van niet-gebruikte kabelwartels. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|             |            |
|-------------|------------|
| Producttype | Afsluitdop |
|-------------|------------|

### Afmetingen

|            |                                                                                    |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maatschets |  |  |
| lengte     | 25 mm                                                                              |  |
| diameter   | 7 mm                                                                               |  |

### Materiaal

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Kleur     | zwart (RAL 9005) |
| materiaal | PA               |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| beschermklasse                 | IP54 (montage-instructies dienen in acht te worden genomen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C                                            |

### Montage

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden). |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KDT-ST 7 - Blindstop



3063963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063963>



## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

# KDT-ST 7 - Blindstop

3063963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063963>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# KDT-ST 7 - Blindstop

3063963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063963>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)