

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena



0402174

E-nummer: 2911595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0402174>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Noll-samlingsskena, DIN VDE 0611-4: 1991-02, färg: silverfärgad

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0402174
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7291
Produktnyckel	BE7291
GTIN	4017918001810
Vikt per styck (inklusive förpackning)	264 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	264 g
Tullnummer	74071000
Ursprungsland	BG

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena



0402174

E-nummer: 2911595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0402174>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Nolledarskena
------------	---------------

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	140 A
-----------------	-------

Anslutningsdata

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Märkström	140 A
Belastningsström maximal	140 A

Mått

Bredd	10 mm
Höjd	1000 mm
Djup	3 mm
Längd	1 m

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
------	--------------

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Tester	DIN VDE 0611-4: 1991-02

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena



0402174

E-nummer: 2911595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0402174>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250307
ECLASS-15.0	27250307

ETIM

ETIM 9.0	EC000485
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena



0402174

E-nummer: 2911595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0402174>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com