

D-MXK 4 - Ändbricka



0561015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0561015>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändbricka, djup: 33,4 mm, bredd: 1,5 mm, höjd: 28 mm, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0561015
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1Z1X
Produktnyckel	BE1Z1X
GTIN	4017918002916
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,61 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,528 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändplatta
------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-40 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mått

Bredd	1,5 mm
Höjd	28 mm
Djup	33,4 mm
Djup på NS 35/7,5	38 mm

D-MXK 4 - Ändbricka

0561015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0561015>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com