

DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8) - Genomföringsplint



0750017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0750017>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Genomföringsplint, poltal: 1, bredd: 6,1 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0750017
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AA1ABC
Produktnyckel	AA1ABC
GTIN	4017918005436
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,57 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,57 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	BG

DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8) - Genomföringsplint



0750017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0750017>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomföringsplint
Produktfamilj	DFK 4
Poltal	1
Delning	6 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3


Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötpänning	4 kV
---------------------------	------

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Kontaktyta	Tenn Sn

Mått

Måttskiss	
Bredd	6,1 mm
Delning	6 mm


DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8) - Genomföringsplint

0750017


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0750017>




Ritningar



1 = Blindkåpa



Kopplingsschema



- 1 = Blindkåpa
- 2 = Insticksbrygga
- 3 = Isolationsskiva
- 4 = Skiljeplatta
- 5 = Skiljeplatta
- 6 = Skiljeplatta, långt utförande

DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8) - Genomföringsplint



0750017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0750017>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141134
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001283
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8) - Genomföringsplint



0750017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0750017>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com