

C-FCI 6/M8 - Vorkkabelschoen



3240045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240045>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vorkkabelschoen, geel, 4 - 6 mm², M8

Uw voordelen

- De vorkkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn uitgevoerd met een hardgesoldeerde hals en realiseren in combinatie met de tangen CRIMPFOX-RC ... en CRIMPFOX-RCI ... maximale aderuittrekkrachten
- De geïsoleerde varianten zijn halogeenvrij en uitgevoerd met "EASY ENTRY"

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240045
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3441
Productcode	BH3441
GTIN	4046356452625
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,327 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-FCI 6/M8 - Vorkkabelschoen

3240045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240045>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Met "Easy Entry"-systeem
	Gesoldeerd
	PA geïsoleerd

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	13,5 mm
hulslengte	32,6 mm
lengte isolatiehuls	14 mm
striplengte maximaal	9 mm
afstand midden-isolatiehuls	11,5 mm
min. materiaaldikte	1 mm
binnenafmeting isolatiekraag	6,6 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	8,5 mm
----------------	--------

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	vertind
Isolatiemateriaal	PA
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	32,6 mm
------------	---------

C-FCI 6/M8 - Vorkkabelschoen


3240045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240045>



Tekeningen

Maatschets



C-FCI 6/M8 - Vorkkabelschoen

3240045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240045>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FCI 6/M8 - Vorkkabelschoen

3240045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240045>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl