

WT-HF 2,5X98-L - Kabelbinder

3240735

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240735>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbinder, standaarduitvoering, voor een snelle en veilige bundeling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240735
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BE7131
Productcode	BE7131
GTIN	4046356704519
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,277 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,219 g
Douanetariefnr	39269097
Land van herkomst	HR

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbinders
Trekvastheid GRP	80 N

Afmetingen

Breedte	2,5 mm
lengte	98 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	PA 6.6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	1 mm ... 21 mm
Trekvastheid	80 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23,00 °C 50,00 % Polyamide 6.6 heeft specifieke hygroscopische eigenschappen. Overeenkomstig de omgevingsluchtvochtigheid neemt het water op of geeft het af. Bij een watergehalte van 2-3 % zijn de eigenschappen optimaal. In de speciaal op het artikel afgestemde verpakking blijft het optimale vochtigheidsniveau behouden. Om de optimale eigenschappen te waarborgen, dienen de volgende punten tijdens de opslag in acht te worden genomen: opslag in gesloten originele verpakking, op korte termijn gebruiken van het artikel na opening van de verpakking, vermijden van blootstelling aan direct zonlicht, vermijden van directe blootstelling aan warmte.
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-10 °C ... 60 °C
bestendigheid tegen UV-straling	nee
temperatuur kortstondig	110 °C

Montage

montagetechniek	niet losneembaar
-----------------	------------------

WT-HF 2,5X98-L - Kabelbinder

3240735

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240735>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240735>

DNV

Toelatings-ID: TAE00004VK



UL Recognized

Toelatings-ID: E328576-20210901

WT-HF 2,5X98-L - Kabelbinder

3240735

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240735>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-15.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-HF 2,5X98-L - Kabelbinder

3240735

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240735>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl