

WT-STEEL SH 7,9X520 - Kabelbinder

3240829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240829>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbinder, van roestvaststaal (AISI 316), ook geschikt voor de meest agressieve omgevingsomstandigheden (o.a. zout water), met kogelsluiting, voor een snelle en veilige bundeling en bevestiging

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240829
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BE7132
Productcode	BE7132
GTIN	4046356705776
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,3 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	GB

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbinders
Trekvastheid GRP	1335 N

Afmetingen

Breedte	7,9 mm
lengte	520 mm
max. materiaaldikte	0,25 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	roestvaststaal 1.4401 / AISI 316
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 152,00 mm
Trekvastheid	1335 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-80 °C ... 538 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-80 °C ... 538 °C
bestendigheid tegen UV-straling	ja

Montage

montagetechniek	niet losneembaar
-----------------	------------------

WT-STEEL SH 7,9X520 - Kabelbinder

3240829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240829>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240829>



cULus Listed

Toelatings-ID: E328576

WT-STEEL SH 7,9X520 - Kabelbinder

3240829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240829>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-STEEL SH 7,9X520 - Kabelbinder

3240829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240829>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl