

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Skylt för plintar



0804293:0091

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804293:0091>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkkarta, självhäftande, märkt på längden med löpande tal: 91 ... 100, 10-deliga märkremсор med 12 lika dekader, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringsätt: limning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0804293:0091
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918498252
Vikt per styck (inklusive förpackning)	888 MGM
Vikt per styck (exklusive förpackning)	888 MGM
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	5,08 mm

Märkning

märkning	91 ... 100
----------	------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	50 mm
Höjd	3,8 mm
Djup	0,08 mm
Delning	5,08 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,08 mm
Textfältets höjd	3,80 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Skylt för plintar



0804293:0091

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804293:0091>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com