

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Beschermingsslang

3240859

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240859>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermingsslang, materiaal: PU, schroeflijn: PUR Ommanteld verenstaal, UV-bestendig: nee, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: blauw, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V2, binnendiameter: 16 mm, totale lengte: 10 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240859
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356736855
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.520 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18.600 g
Douanetariefnummer	39173200
Land van herkomst	DE

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Beschermingsslang



3240859

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240859>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Lengte beschermende slang wordt gestrekt gemeten; lengtetolerantie $\pm 5\%$
------------------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermsslang
Trekvastheid GRP	100 N

Afmetingen

Buitenafmeting

buitendiameter	21 mm
----------------	-------

Binnenafmeting

Binnendiameter	16 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	PU
materiaal Schroeflijn	PUR (Ommanteld verenstaal)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

Buigradius, dynamisch	45 mm
Buigradius, statisch	17 mm
Trekvastheid	100 N
Halogeenvrij	ja

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
bestendigheid tegen UV-straling	nee
temperatuur kortstondig	120 °C

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Beschermingsslang

3240859

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240859>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240859>



VDE-goedkeuringssymbool

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Beschermingsslang



3240859

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240859>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Beschermingsslang



3240859

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240859>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl