

EA 4 - Lock

0805360

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805360>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Separat täckkåpa för skydd av UK 2,5 N-plint, snäpps på, färg: transparent



Fördelar

- Kan märkas
- Skydd mot oönskad åtkomst till anslutningsställen eller fränskiljbara plintar
- Täckande av spänningsledande delar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0805360
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE7124
Produktnyckel	BE7124
GTIN	4017918137885
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,716 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,6 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckprofil
------------	------------

Mått

Bredd	4 mm
Höjd	43 mm
Djup	16 mm
Längd	43 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	ABS
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
-----------------	------------------

EA 4 - Lock

0805360

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805360>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com