

NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - DIN-skena med hål



0807012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807012>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skena med hål, enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silver

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0807012
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7244
Produktnyckel	BE7244
GTIN	4017918254889
Vikt per styck (inklusive förpackning)	335 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	320 g
Tullnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - DIN-skena med hål



0807012


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807012>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	DIN-skena
------------	-----------

Mått

Måttskiss	
Bredd	35 mm
Hålbredd	15 mm
Hålhöjd	6,2 mm
Djup	7,5 mm
Längd	1000 mm
Borrhålsavstånd	25 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Stål
Beläggning	förzinkad, passiverad

Standarder och bestämmelser

Tester	enligt EN 60715
--------	-----------------


NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - DIN-skena med hål

0807012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807012>



Ritningar



NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - DIN-skena med hål



0807012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807012>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - DIN-skena med hål



0807012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807012>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,535 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com