

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Beschermslangwartel



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240930>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, Pg-schroefdraad, beschermklasse IP68/69k, met trekontlasting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240930
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356710374
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,32 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,32 g
Douanetariefnr	39174000
Land van herkomst	DE

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Bescherm slangwartel



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240930>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bescherm slangwartel
toepassing	Kabelwartel
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	Pg

Afmetingen

Breedte	17 mm
Hoogte	51 mm
sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte montage	16 mm
	15 mm

Materiaal

materiaal	PA 6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Materiaal wartel	PA
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Bescherm slangwartel



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240930>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240930>



UL Recognized

Toelatings-ID: E86359



LR



VDE-goedkeuringssymbool

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl