

KLM + ESL 26X6 - Radplint-gruppmärkningsskyltar



0809395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0809395>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Märkskylt och insticksremsor ESL..., för plintmärkning, kan snäppas på ändstöd E/UK eller CLIPFIX 35, textfältets storlek på insticksremsan: 26 x 6 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0809395
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG211A
Produktnyckel	BG211A
GTIN	4017918201814
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,167 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,108 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	8,05 mm
Höjd	28,00 mm
Djup	22,00 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	SAN
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

KLM + ESL 26X6 - Radplint-gruppmärkningsskyltar



0809395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0809395>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com