

WP-SC BRASS 45 - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241071>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbeveiliging eindmondstuk, materiaal: Messing, vernikkeld, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 38 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241071
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711937
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	24,34 g
Douanetariefnnummer	74122000
Land van herkomst	DE

WP-SC BRASS 45 - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241071>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekkap
-------------	----------

Afmetingen

diameter	45 mm
----------	-------

Binnenafmeting

Binnendiameter	38 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	Messing, vernikkeld
toevoegingen	halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 250 °C
--------------------------------	-------------------

WP-SC BRASS 45 - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241071>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	1639b710-391d-406d-81ca-ed860d6cf83e