

STP 5-3 - Skylthållare



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810562>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylthållare, snäpps in i trevånings-fjäderkraftplint ST 2,5-3L, märks med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, utan text, monteringsätt: jacka, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 5 mm

Fördelar

- Märkytorna på tvåplansplintar blir större tack vare skylthållarna
- Skylthållarna monteras beroende på utförande i fästena på den övre plintnivån

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0810562
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG211A
Produktnyckel	BG211A
GTIN	4017918877934
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,596 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,58 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

STP 5-3 - Skylthållare

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810562>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	5,1 mm
Höjd	32 mm
Djup	34,88 mm

Textfält

Textfältets bredd	5 mm
Textfältets höjd	10,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

STP 5-3 - Skylthållare

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810562>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 5-3 - Skylthållare

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810562>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com