

FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825


El-nr.: 4300124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2966825
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BD62
Produktnøkkel	DK62Z1
GTIN	4017918130640
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,445 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,439 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

2966825

El-nr.: 4300124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Lask
Poltall	2

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	6 A
---------------------------	-----

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	6 A
---------------------------	-----

Dimensjoner

Lengde	6 mm
--------	------

Materialangivelser

Farge	grå (RAL 7042)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold	
Omgivelsestemperatur (drift) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C

Godkjenninger

UL, USA / Canada	
Merking	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

FBST 6-PLC GY - Enkeltlask



2966825

EI-nr.: 4300124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>



GL

Godkjennings-ID: 46016-03 HH



cULus Listed

Godkjennings-ID: E140324



cULus Listed

Godkjennings-ID: E199827

FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

El-nr.: 4300124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2966825

EI-nr.: 4300124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com