


ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 62-80 - Märkbandsremsa



0810821:0062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810821:0062>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband platt, 10 delar, märkt på längden med löpande jämna tal: 62 ... 80, vit, för plintbredd: 5 mm, monteringsätt: lösning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0810821:0062
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918862251
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,56 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,332 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 62-80 - Märkbandsremsa



0810821:0062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810821:0062>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
Delning	5 mm

Märkning

märkning	62 ... 80
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	5,15 mm
Höjd	6,4 mm
Djup	1,60 mm
Delning	5 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,15 mm
Textfältets höjd	5,15 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 62-80 - Märkbandsremsa



0810821:0062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810821:0062>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com