

PATG 1/30 - Kabelmärkningsmaterial



0822440

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822440>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 1,5 ... 2,5 mm, monteringsätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 30 mm

Fördelar

- Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... och EMT...
- Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
- PATG ...-hylsan är en oförloibar hållare
- Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0822440
Antal/förp.	500 Styck
Minsta beställningsantal	500 Styck
Försäljningskod	BG221A
Produktnyckel	BG221A
GTIN	4046356326230
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,535 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,535 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	30 mm
Höjd	5,15 mm
Djup	6,34 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Färg	transparent
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materiallets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	1,5 mm ... 2,5 mm
------------------------	-------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-50 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

0822440

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822440>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0822440

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822440>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,001 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com