

ZB 10/BU CUS - Märkbandsremsa



0824934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824934>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 10,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0824934
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BG8112
Produktnyckel	BG8112
GTIN	4046356358873
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,43 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,101 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

ZB 10/BU CUS - Märkbandsremsa



0824934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824934>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	10,2 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	10
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	10

Montering

Monteringssätt	montering i högt skyltspår
----------------	----------------------------

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Mått

Bredd	10 mm
Delning	10,2 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Ritningar

Schematisk ritning



① längs = horisontell = vågrät

② tvär = vertikal = lodrät

ZB 10/BU CUS - Märkbandsremsa



0824934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824934>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 10/BU CUS - Märkbandsremsa



0824934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824934>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com