

# PMH 4:SYMBOLER ERDE - Ledarmärkningshylsa



0800608:ERDE

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800608:ERDE>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt på längden med symbolen: Symboler, passande för diameter 8,5 ...  
12,0 mm, gul, monteringsätt: påskjutning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0800608:ERDE  |
| Antal/förp.                            | 50 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG222B        |
| Produktnyckel                          | BG222B        |
| GTIN                                   | 4017918568184 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 740 MGM       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 720 MGM       |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | CZ            |

# PMH 4:SYMBOLE ERDE - Ledarmärkningshylsa



0800608:ERDE

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800608:ERDE>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                  |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Märkt ledarskylt |
|------------|------------------|

### Märkning

|          |          |
|----------|----------|
| märkning | Symboler |
|----------|----------|

### Montering

|                |             |
|----------------|-------------|
| Monteringssätt | påskjutning |
|----------------|-------------|

### Materialuppgifter

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Färg                           | gul (RAL 1018)                    |
| Material                       | Etylenvinylacetat (EVA)           |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0                                |
| Materialens innehåll           | silikon-, halogen- och kadmiumfri |

### Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Bredd | 6,2 mm   |
| Höjd  | 16,5 mm  |
| Längd | 11,00 mm |

### Yttermått

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ytterdiameter | 8,5 mm ... 12 mm |
|---------------|------------------|

### Textfält

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Textfältets bredd | 6,20 mm |
| Textfältets höjd  | 4,00 mm |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

# PMH 4:SYMBOLE ERDE - Ledarmärkningshylsa



0800608:ERDE

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800608:ERDE>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)