


UCT-EM (10X8) TQ - Inskjutningsskylt



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801486>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inskjutningsskylt, Märkkarta, turkosfärgad, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 36

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801486
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2418
Produktnyckel	BG2418
GTIN	4046356673365
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,96 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UCT-EM (10X8) TQ - Inskjutningsskylt



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801486>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Märkning	
Antal enskilda skyltar	36
Antal skyltar per rad	6

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Färg	turkosfärgad
Material	PC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
-----------------	-------------------

Mått

Bredd	10 mm
Längd	8 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

UCT-EM (10X8) TQ - Inskjutningsskylt

0801486

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801486>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131504
-------------	----------

UCT-EM (10X8) TQ - Inskjutningsskylt



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801486>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com