

CES-LTPG-GY - Blindhylsa

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801716>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Blindhylsa, stor, antal ledningar: 0, utförande: Blindhylsa, sluten, material: SEBS (halogenfri), färg: grå, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm



Produktbeskrivning

Blindhylsor stänger genomföringsplatser i CES-tätningssamar som inte behövs

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801716
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7CCX
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356675178
Vikt per styck (inklusive förpackning)	33,83 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	34,03 g
Tullnummer	40169997
Ursprungsland	PL

CES-LTPG-GY - Blindhylsa

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801716>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	0

Mått

Måttskiss	
Bredd	19,5 mm
Höjd	17 mm
Längd	29,5 mm

Materialuppgifter

Material	SEBS (halogenfri)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Karakteristik

Kabeltätningsområde	Blindhylsa
Hylsstorlek	stor
Utförande, Format	Blindhylsa
Utförande, Kabelhylsa	sluten

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP54 (Monteringsanvisningarna ska beaktas)
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (statisk)

Montering

Montageanvisning	IP54: vid lodrät tätningsramsmontage / vid vågrät tätningsramsmontage (kabelanslutningsriktning nedtill).
------------------	---


CES-LTPG-GY - Blindhylsa

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801716>



Ritningar



CES-LTPG-GY - Blindhylsa

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801716>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801716>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

CES-LTPG-GY - Blindhylsa

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801716>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,217 kg CO2e
---------	---------------