

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Märkkarta



0804073:0041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804073:0041>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkkarta, Blad, vit, märkt på längden: löpande tal från 41 ... 50, monteringsätt: limning, för plintbredd: 3,5 mm, Antal enskilda skyltar: 14, textfältets höjd: 2,8 mm, textfältets bredd: 3,5 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0804073:0041
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918494209
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,715 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,715 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	3,5 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	14
Antal märkresor	14
tryckriktning	märkt på längden
märkning	löpande tal från 41 ... 50

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspekifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	3,5 mm
Höjd	2,8 mm
Delning	3,5 mm

Textfält

Textfältets bredd	3,5 mm
Textfältets höjd	2,8 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Märkkarta



0804073:0041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804073:0041>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com