

WS 5- 5 - Varningsskylt

0805331

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805331>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Varningsskylt, med 2 plastskruvar, över 5 plintar, raster 5 mm



Fördelar

- Fastsättningen av varningsskyltarna i bryggsschakten på UK ...-radplintar sker med plastskruvar
- Nätanslutningsplintar täcks och märks säkert med hjälp av varningsskyltar
- En ofrivillig beröring av anslutningspunkterna förhindras därmed

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0805331
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2511
Produktnyckel	BG2511
Katalogsida	Sida 593 (C-1-2019)
GTIN	4017918145125
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,21 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,21 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt varningsskylt
Konstruktion	Rektangel
Poltal	5
Delning	5 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	1
märkning	Blyxtpil och varning på engelska

Mått

Bredd	24 mm
Höjd	21 mm
Diameter	0,00 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg	gul/svart
Material	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-15 °C ... 65 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com