

SS-3R 20X7 WH - Skyddsskylt



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807740>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, för Siemens kontaktserie SIRIUS 3R, 40 delar, 20 remsor à 2 skyltar, märkning med B-STIFT, CMS-system eller BMKT-etiketter, textfältets storlek: 20 x 7 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0807740
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2413
Produktnyckel	BG2413
GTIN	4017918156954
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,7 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

SS-3R 20X7 WH - Skyddsskylt

0807740

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807740>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Delning	20 mm
Märkning	
Antal enskilda skyltar	40
Antal skyltar per rad	2
Antal märkremсор	20

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material baselement	ABS

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)

Mått

Bredd	19 mm
Höjd	7,5 mm
Djup	1 mm
Delning	20 mm

Textfält

Textfältets bredd	20 mm
Textfältets höjd	7 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

SS-3R 20X7 WH - Skyddsskylt

0807740

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807740>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SS-3R 20X7 WH - Skyddsskylt

0807740

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0807740>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com