


SS-ZB YE CUS - Kontaktor-skyltband



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824471>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktor-skyltband, beställbar: remsvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 20 mm, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 20 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0824471
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BG8112
Produktnyckel	BG8112
GTIN	4046356355223
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,76 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,244 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt apparatskylt
Delning	20 mm

Märkning

Identifieringsteknik	Plotter
----------------------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	montering i lågt skyltspår
----------------	----------------------------

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Mått

Bredd	8 mm
Delning	20 mm
Längd	20 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

SS-ZB YE CUS - Kontaktor-skyltband



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824471>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com