

ZB 5,08 CUS - Märkbandsremsa



0824963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824963>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,08 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 4,98 mm

Fördelar

- Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår
- Omärkta märkremor kan märkas individuellt via plotter eller för hand

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0824963
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BG8112
Produktnyckel	BG8112
GTIN	4046356357272
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,29 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,29 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

ZB 5,08 CUS - Märkbandsremsa



0824963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824963>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
Delning	5,08 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	10
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	10

Montering

Monteringssätt	montering i högt skyltspår
----------------	----------------------------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Mått


Bredd	4,98 mm
Höjd	10,50 mm
Djup	4,20 mm
Delning	5,08 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

Ritningar

Schematisk ritning



① längs = horisontell = vågrät

② tvär = vertikal = lodrät

ZB 5,08 CUS - Märkbandsremsa



0824963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824963>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 5,08 CUS - Märkbandsremsa



0824963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824963>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com