

ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa



0825059

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825059>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 18 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 18 mm

Fördelar

- Bestående av fem enkelskyltar i raster 17,5 mm
- Platta märkbandsremsor
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0825059
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BG8112
Produktnyckel	BG8112
GTIN	4046356357869
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,82 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Delning	18 mm
Märkning	
Antal enskilda skyltar	5
Antal skyltar per rad	5
Antal märkremсор	1

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C

Montering

Monteringssätt	montering i högt skyltspår
----------------	----------------------------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C

Mått

Bredd	17,5 mm
Delning	18 mm

Textfält	
Textfältets bredd	18 mm
Textfältets höjd	5 mm

ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa



0825059

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825059>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com