

S 16 A/380 V - Smältinsats (säkring)



0913058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913058>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Smältinsats (säkring), märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, diameter: 11 mm, färg: grå



Fördelar

- Innehåller inget bly, kadmium, krom 6 (motsvarar RoHS)
- Drifttillståndet visas av färgade avläsningsindikatorer på ändkontakten.
- NEOZED®-säkringsinsatser med gG-karakteristik för att skydda ledningar och anläggningar
- Säker fränkoppling av otillåten överström och kortslutningsström upp tills märkfränkopplingsströmmen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0913058
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z4X
Produktnyckel	BE1Z4X
GTIN	4017918008154
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,46 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,04 g
Tullnummer	85361050
Ursprungsland	HU

S 16 A/380 V - Smältinsats (säkring)



0913058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913058>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkring
------------	---------

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	16 A
Säkring	16 A gL/gK NEOZED (utan defektindikering)

Anslutningsdata

Märkström	16 A
Märkspänning	400 V AC (250 V DC)

Mått

Diameter	11 mm
----------	-------

Materialuppgifter

Färg	grå
------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

S 16 A/380 V - Smältinsats (säkring)

0913058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913058>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

S 16 A/380 V - Smältinsats (säkring)



0913058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com