

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål



1201730

E-nummer: 2911824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:,
material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1201730
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE7244
Produktnyckel	BE7244
GTIN	4017918017460
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 260 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 260 g
Tullnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål



1201730

E-nummer: 2911824


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	DIN-skena
------------	-----------

Mått

Måttskiss	
Bredd	35 mm
Hålbredd	15 mm
Hålhöjd	6,2 mm
Djup	15 mm
Längd	2000 mm
Borrhålsavstånd	25 mm
Diameter	4,2 mm
Borrhålsdiameter	6,2 mm ... 15 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Stål
Beläggning	förzinkad, passiverad

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Tester	enligt EN 60715:

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål




1201730

E-nummer: 2911824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>

Ritningar

Måttskiss



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål



1201730

E-nummer: 2911824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål



1201730

E-nummer: 2911824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com