

PATO 1/23 - Kabelmärkningsmaterial



1013892

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013892>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 2 ... 3,5 mm, monteringssätt: fastklämning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 23 mm

Fördelar

- Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT ...
- Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1013892
Antal/förp.	500 Styck
Minsta beställningsantal	500 Styck
Försäljningskod	BG221A
Produktnyckel	BG221A
GTIN	4017918014087
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,52 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,49 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare kabel
------------	--------------------

Mått

Bredd	23 mm
Höjd	5,6 mm
Djup	8,2 mm

Yttermått

Ytterdiameter	2 mm ... 3,5 mm
Ytterdiameter min.	2 mm
Ytterdiameter max.	3,5 mm

Textfält

Textfältets bredd	23 mm
Textfältets höjd	4 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 3,5 mm
------------------------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-50 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	fastklämning
----------------	--------------

PATO 1/23 - Kabelmärkningsmaterial



1013892

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013892>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013892

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013892>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com