

SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel



1205079

E-nummer: 1660353

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205079>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skruvmejsel, spår, VDE isolerad, storlek: 1,0x6,5x150 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

Fördelar

- För arbete med eller i närheten av strömförande delar upp till 1000 V växelspanning eller 1500 V likspänning
- Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
- Klingorna har stor anläggningsyta i skruvhuvudet
- Stycktestad säkerhetsskruvmejsel enligt DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1205079
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3144
Produktnyckel	BH3144
GTIN	4017918019112
Vikt per styck (inklusive förpackning)	89,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	88,6 g
Tullnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel

1205079

E-nummer: 1660353

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205079>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"


Artikelegenskaper

Produkttyp	Skruvverktyg
Konstruktion	Spår

Anslutningsdata

Uttag	Slits
-------	-------

Mått

Måttskiss	
Bredd	33 mm
klingsbredd	6,5 mm
klingshög	150 mm
Längd	248 mm
Nyckelbredd	0 mm
Nyckelbredd montering	0 mm
klingsjocklek	1 mm

Materialuppgifter

Material	legerat verktygsstål
----------	----------------------

Standarder och bestämmelser

Tester	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
--------	-------------------------------

SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel

1205079


E-nummer: 1660353

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205079>



Ritningar

Måttskiss



SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel



1205079

E-nummer: 1660353

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205079>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205079>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Godkännande-ID: 086858



EAC

Godkännande-ID: 7500525.13.12.00701

SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel

1205079

E-nummer: 1660353

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205079>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel



1205079

E-nummer: 1660353

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205079>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com