

SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel

1205121

E-nummer: 1611704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skruvmejsel, spår, fasad, för mätthylsskruvar, storlek: 0,6x3,5x100 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

Fördelar

- Skruvmejsel, optimalt lämplig för testtutttagsskruvar
- För arbete med eller i närheten av strömförande delar upp till 1000 V växelspanning eller 1500 V likspänning
- Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
- Testad enligt VDE för maximal säkerhet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1205121
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3144
Produktnyckel	BH3144
GTIN	4017918019136
Vikt per styck (inklusive förpackning)	56,75 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	56,75 g
Tullnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel

1205121

E-nummer: 1611704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	fasad klinga
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"


Artikelegenskaper

Produkttyp	Skruvverktyg
Konstruktion	Spår
Produktegenskap	Kraftform handtag
	Tvåkomponentshandtag
	Sexkantigt avrullningsskydd
	Testuttag skruvhuvud

Anslutningsdata

Uttag	Mätlysskruvar
-------	---------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	33 mm
klingbredd	3,5 mm
klinghöjd	100 mm
Längd	198 mm
Nyckelbredd	0 mm
Nyckelbredd montering	0 mm
klingtjocklek	0,6 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material	legerat verktygsstål

Standarder och bestämmelser

Tester	IEC 60900:2004
--------	----------------

SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel


1205121

E-nummer: 1611704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>



Ritningar



SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel


1205121

E-nummer: 1611704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>



Schematisk ritning



SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel

1205121

E-nummer: 1611704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE symbolgodkännande

Godkännande-ID: 086858

SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel



1205121

E-nummer: 1611704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel

1205121

E-nummer: 1611704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205121>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com