

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Crimptång

1205859

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205859>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimptång, för CK 4,0...-kontakter, för ledararea 4,0-6,0 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1205859
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3135
Produktnyckel	BH3135
GTIN	4017918137656
Vikt per styck (inklusive förpackning)	686,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	686,7 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Crimptång

1205859

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205859>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp

Crimpverktyg

Crimping

Fyrkantig crimp

Crimpställe 1

Area max.

4 mm²

AWG max

12

Crimpställe 2

Area max.

6 mm²

AWG max

10

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt

4 mm² ... 6 mm²

Mått

Bredd

25 mm

Höjd

68 mm

Längd

256 mm

Materialuppgifter

Färg

svart

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Crimptång

1205859

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205859>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Crimptång

1205859

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205859>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com