


# ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. H - Märkbandsremsa



1050059:H

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050059:H>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, märkt på längden med stora bokstäver: H, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringssätt: låsning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1050059:H     |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2122        |
| Produktnyckel                          | BG2122        |
| GTIN                                   | 4017918509781 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,266 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,066 g       |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Produkttyp | Märkt plintmärkning |
| Delning    | 5,2 mm              |

### Märkning

|          |   |
|----------|---|
| märkning | H |
|----------|---|

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | låsning |
|----------------|---------|

### Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | vit (RAL 9010)            |
| Material                       | PA                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2                        |
| Materialets innehåll           | silikon- och halogenfritt |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### UV-beständig

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
|-------------------|----------------------------------------|

#### Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07           |
|                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |

#### Omgivningsförhållanden

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 100 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C             |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 %              |

### Mått

|         |        |
|---------|--------|
| Bredd   | 5 mm   |
| Delning | 5,2 mm |

#### Textfält

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Textfältets bredd | 5,15 mm  |
| Textfältets höjd  | 10,50 mm |

### Standarder och bestämmelser

|            |              |
|------------|--------------|
| Vattenfast | DIN 30646    |
|            | DIN VDE 0611 |

# ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. H - Märkbandsremsa



1050059:H

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050059:H>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)