

TESTFOX CC-1 - Multimeter



1212211

E-nummer: 4200915

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212211>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Strömtångsmultimeter, för lik- och växelspänningsmätningar, lik- och växelströms- samt motståndsmätningar, TRUE RMS-mätmetod.

Fördelar

- Strömtångerna kan användas vid spänningar upp till 600 V, kategori III
- Alla mätområden är skyddade mot överbelastning
- De förenar funktionerna i en digital-multimeter med dem i en strömtång
- I kompakt och anpassat hölje, och är på detta sätt perfekt lämpade för trånga miljöer

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212211
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3332
Produktnyckel	BH3332
GTIN	4046356449809
Vikt per styck (inklusive förpackning)	501,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	501,3 g
Tullnummer	90303100
Ursprungsland	TW

TESTFOX CC-1 - Multimeter



1212211

E-nummer: 4200915

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212211>

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	TRUE RMS-mätmetod
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produktyp	Mätverktyg
utförande	True RMS
mätomfång	4.000 Digits

Elektriska egenskaper

mätkategori	CAT III 300 V / CAT II 600 V
Spänningsförsörjning	2 x mikrobatteri 1,5V, LR03, AAA

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP30

Standarder och bestämmelser

Tester	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
--------	------------------------------

TESTFOX CC-1 - Multimeter

1212211

E-nummer: 4200915

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212211>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27200312
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000380
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

TESTFOX CC-1 - Multimeter

1212211

E-nummer: 4200915

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212211>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com