

CRIMPFOX-C50 - Crimptång

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212340>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Grundtång, för montering av insatser för olika slags kontakter upp till 50 mm²

Fördelar

- Ett mekaniskt system reducerar ansträngningen till ett minimum
- Enkel fällbar hållare tillåter ett snabbt byte av insatser
- Stort utbud av tillgängliga insatser

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212340
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH313A
Produktnyckel	BH313A
GTIN	4046356454865
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 619 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 527,2 g
Tullnummer	82055980
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX-C50 - Crimptång

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212340>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	universal
Produktegenskap	Grundtång, för montering av insatser
	Ledat huvud för skrymmande skarvformer
	Med spärrmekanism
	Upplåsbar tvångsspärr
	Robusta och med lång livslängd

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	6 mm ² ... 70 mm ²
Areaområde AWG	10 ... 2/0

Mått

Bredd	60 mm
Höjd	65 mm
Längd	280 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX-C50 - Crimptång

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212340>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212340>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C50 - Crimptång

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212340>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C50 - Crimptång

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212340>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com