

CUTFOX-LB VDE - Kabelsaxar



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212527>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelsax, för lamellerade strömskenor/lamellband, även för koppar och aluminium upp till 50 mm², VDE 1000 V AC/1500 V DC kontrollerad

Fördelar

- Gradfri kapning utan klämning
- Specialverktygsstål för långvarig användning
- Justerbar skruvlänk
- VDE-testad
- Ergonomiskt formade tvåkomponentsgrepp för lätthanterligt och halsäkert arbete

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212527
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH311S
Produktnyckel	BH311S
GTIN	4046356589550
Vikt per styck (inklusive förpackning)	324 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	317,2 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapverktyg
Användning	Aluminium
	Koppar
	Lamellerade strömskenor/lamellband
Produktegenskap	Tandad skäryta
	Optimerad spaköverföring
	Härdad skäregg
	Kapning utan klämning
	Ergonomiskt tvåkomponentshandtag
	Justerbar skruvled
	VDE-testad

Mått

Längd	210 mm
Diameter	25 mm

Yttermått

Ytterdiameter	≤ 25 mm
---------------	---------

Materialuppgifter

Färg	flerfärgad
------	------------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≤ 25,00 mm
------------------------	------------

Standarder och bestämmelser

Tester	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5746

CUTFOX-LB VDE - Kabelsaxar

1212527

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212527>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212527>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE symbolgodkännande

Godkännande-ID: 40052526

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 9.0	EC000142
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212527

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212527>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com