

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Skylt för plintar




1053014:0031

E-nummer: 2943104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053014:0031>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 31 ... 40, vit, för plintbredd: 10,2 mm, monteringsätt: låsning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1053014:0031
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918195298
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,311 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,101 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Skylt för plintar



1053014:0031

E-nummer: 2943104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053014:0031>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	10,2 mm
utförande	hög

Märkning

märkning	31 ... 40
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspekifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Delning	10,2 mm
---------	---------

Textfält

Textfältets bredd	10,15 mm
Textfältets höjd	10,50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Skylt för plintar



1053014:0031

E-nummer: 2943104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053014:0031>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com