

GLM 5 - Mutter

1201772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201772>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Glidmutter, för DIN-skena NS 35/15-AL, med M5-glidmutter, för montering av moduler, material: stål



Fördelar

- Med hjälp av glidmuttrarna kan även komponenter som inte har en extra spärrfot monteras
- DIN-skenan NS 35/15 AL är dimensionerad för montering av glidmuttrar GLM ...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1201772
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BE723Z
Produktnyckel	BE723Z
GTIN	4017918017491
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,077 g
Tullnummer	73181575
Ursprungsland	DE

GLM 5 - Mutter

1201772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201772>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
------------	--------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	9,9 mm
Höjd	19 mm
Djup	4 mm
Längd	19 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Stål
Beläggning	förzinkad


GLM 5 - Mutter

1201772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201772>



Ritningar



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 9.0	EC002625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com