

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212566>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skrubbits, slits, E6,3-1/4"-drift, storlek: 0,5 x 3,0 x 50 mm, seghärdad, passande för hållare enligt DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Fördelar

- Verktyg för batteriskruvdragare SF-ASD 21 i olika utföranden

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1212566       |
| Antal/förp.                            | 5 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 5 Styck       |
| Försäljningskod                        | BH3149        |
| Produktnyckel                          | BH3149        |
| GTIN                                   | 4046356590013 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,12 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7 g           |
| Tullnummer                             | 82079030      |
| Ursprungsland                          | CZ            |

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212566>



## Tekniska data

### Anmärkning

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

### Artikelegenskaper

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Produkttyp      | Skruvverktyg     |
| Konstruktion    | Spår             |
| Produktegenskap | Slits skruvhuvud |

### Anslutningsdata

|       |       |
|-------|-------|
| Uttag | Slits |
|-------|-------|

### Mått

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss     |  |
| klingsbredd   | 3 mm                                                                                 |
| klingshöjd    | 50 mm                                                                                |
| Längd         | 50 mm                                                                                |
| klingsjocklek | 0,5 mm                                                                               |

### Materialuppgifter

|          |              |
|----------|--------------|
| Färg     | silverfärgad |
| Material | Stål         |

### Standarder och bestämmelser

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Tester | DIN 3126-drift, uttag 3127-1 |
|--------|------------------------------|


# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212566>



## Ritningar



# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212566>



## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212566>



**EAC**

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats



1212566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212566>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003864 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats



1212566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212566>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE

### EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)