

CRIMPFOX RC 2,5 - Crimptång

1205448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205448>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Presstång, med positionerare, för svarvade anslutningskontakter 0,08 mm² till 2,5 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1205448
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3135
Produktnyckel	BH3135
GTIN	4017918116842
Vikt per styck (inklusive förpackning)	447,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	439,21 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX RC 2,5 - Crimptång

1205448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205448>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp

Crimpverktyg

Crimping

Indent-crimp

Crimpställe 1

Area min.

0,08 mm²

Area max.

2,5 mm²

AWG min

28

AWG max

14

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt

0,08 mm² ... 2,5 mm²

Mått

Längd

175 mm

Materialuppgifter

Färg

svart/grön

CRIMPFOX RC 2,5 - Crimptång

1205448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205448>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX RC 2,5 - Crimptång

1205448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205448>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com