

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Skruvinsats



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212606>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skruvbits, slits, fasad, E6,3-1/4"-drift, för mätthylsskruvar, storlek: 0,9 x 6,5 x 50 mm, seghärdad, passande för hållare enligt DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Fördelar

- Verktyg för batteriskruvdragare SF-ASD 21 i olika utföranden

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212606
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	BH3149
Produktnyckel	BH3149
GTIN	4046356590297
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,42 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,6 g
Tullnummer	82079030
Ursprungsland	CZ

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Skruvinsats



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212606>

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skruvverktyg
Användning	1/4"
Konstruktion	Spår

Anslutningsdata

Uttag	Mäthylsskruvar
-------	----------------

Mått

klingsbredd	6,5 mm
klingshöjd	50 mm
Längd	50 mm
klingsjocklek	0,9 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material	Stål

Standarder och bestämmelser

Tester	DIN 3126
--------	----------

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Skruvinsats



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212606>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212606>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Skruvinsats



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212606>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

ETIM

ETIM 9.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Skruvinsats



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212606>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com