

WIREFOX-E 6SC - Avisoleringsverktyg



1212705

E-nummer: 1660237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212705>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt för kortslutningssäkra kablar) från 1,5 - 6 mm², självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm² flexibel / 1,5 mm² styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Produktbeskrivning

Användbara avisoleringsknivar: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB och 1212152 WIREFOX 10/SB, direkt reservverktyg: 1212314 WIREFOX 6SC/SB

Fördelar

- Praktisk integrerad avbitare
- Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
- Avisoleringsverktyg med ergonomiskt vinklad tångkropp
- Avisoleringsstången kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledareor.
- Avisoleringsstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledareor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212705
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3121
Produktnyckel	BH3121
GTIN	4046356783606
Vikt per styck (inklusive förpackning)	253 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	253 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

WIREFOX-E 6SC - Avisoleringsverktyg



1212705

E-nummer: 1660237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212705>

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Avisoleringsverktyg
Användning	Standard
	Silikon
	Gummi
Produktegenskap	Automatisk justeringsmekanism
	Utbytbar avisoleringskniv
	Längdstopp för inställning av avisoleringslängd
	Vinklad tångkontur
	Integrerad trådavbitare

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	1,5 mm ² ... 6 mm ² (Avisoleringsområde)
	1,5 mm ² (Skärområde)
Areaområde AWG	16 ... 10 (Avisoleringsområde)
	16 (Skärområde)
Avisoleringslängd	2 mm ... 18 mm

Mått

Bredd	20 mm
Höjd	90 mm
Längd	191 mm

Materialuppgifter

Färg	svart/grön
------	------------

WIREFOX-E 6SC - Avisoleringsverktyg



1212705

E-nummer: 1660237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212705>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212705>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-E 6SC - Avisoleringsverktyg



1212705

E-nummer: 1660237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212705>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-E 6SC - Avisoleringsverktyg



1212705

E-nummer: 1660237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212705>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com