

SEALING PLUG 10X16 RD - Täckplugg



1400284

E-nummer: 1273633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400284>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Täckplugg, för gänga jackbar, färg: röd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1400284
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DZX
Produktnyckel	AF7DZX
GTIN	4046356482004
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,062 g
Tullnummer	39235090
Ursprungsland	DE

SEALING PLUG 10X16 RD - Täckplugg



1400284

E-nummer: 1273633


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400284>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckplugg
Typ av gänga	jackbar

Mått

Måttskiss	
Bredd	9,80 mm
Längd	16 mm
Diameter	9,8 mm
	9,8 mm
Gängtyp anslutningssida	jackbar

Materialuppgifter

Material	PA
----------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Montering

Montageanvisning	Tätningssluggens huvud måste fortsätta vara synlig efter monteringen i förskruvningen (se fotot "efter monteringen").
------------------	---

SEALING PLUG 10X16 RD - Täckplugg

1400284


E-nummer: 1273633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400284>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



SEALING PLUG 10X16 RD - Täckplugg



1400284

E-nummer: 1273633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400284>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SEALING PLUG 10X16 RD - Täckplugg



1400284

E-nummer: 1273633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400284>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com