

EB 2- 5 - Insticksbrygga

1401158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401158>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksbrygga, delning: 5 mm, poltal: 2, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1401158
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
GTIN	4017918020231
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,44 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,428 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

EB 2- 5 - Insticksbrygga

1401158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401158>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insticksbrygga
Poltal	2
Delning	5 mm

Mått

Delning	5 mm
---------	------

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	Koppar
Isolationsmaterial	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

EB 2- 5 - Insticksbrygga

1401158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401158>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com