

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Märkspik märkband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401844>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkspik märkband, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: jacka, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 6 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1401844
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4017918020583
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,54 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
------------	----------------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	10
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	10
Identifieringsteknik	Plotter

Mått

Bredd	6,30 mm
Höjd	3,97 mm
Djup	5,50 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material baselement	PA
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com