

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Givar- /ställdonskablage



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403217>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1403217
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1DBA
Produktnyckel	AF1DBA
GTIN	4046356643443
Vikt per styck (inklusive förpackning)	937,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	924,6 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Givar- /ställdonskablage



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403217>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givarkabel med ventilkontakter
------------	--------------------------------

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Åtdragningsmoment	0,6 Nm
-------------------	--------

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	230 V AC
	230 V DC
Märkström I_N	4 A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67

Standarder och bestämmelser

Ventilkontakt

Normbeteckning	Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter	EN 175301-803

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Givar- /ställdonskablage



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403217>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403217>

	CSAus			
	Godkännande-ID: 13631			
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	6 A	-	-

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Givar- /ställdonskablage



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403217>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Givar- /ställdonskablage



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403217>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
--	--

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com