

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Montageram



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405358>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RJ45-montageram, IP67, för Push-Pull-låsning, metall, med Freenet-system, för rektangulär monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1405358
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNODA
Produktnyckel	ABNODA
GTIN	4046356419949
Vikt per styck (inklusive förpackning)	28,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	27 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) och kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Freenet
Konstruktion	RJ45
Portal	8
Anslutning	RJ45

Elektriska egenskaper


Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Push-Pull
----------------	-----------

Mått

Måttskiss	
Bredd	29,5 mm
Höjd	42 mm
Längd	37 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	33 mm
Borrhålsdiameter	3,2 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material	Metall
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material tätning, planpackning	NBR
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	förnicklad

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Montageram



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405358>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C

Montering

Monteringssätt	Väggmontering
----------------	---------------


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Montageram

1405358


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405358>



Ritningar



Monteringsöppning



VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Montageram

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405358>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---