

CRIMPFOX 10S - Crimptång

1212045

E-nummer: 1631772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212045>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², upplåsbar tvångsspärr, sidledes införing

Fördelar

- Utförandet på greppet och insatsen gör att trådändhylsorna kan matas oavsett grepphanteringen
- Dessa kompakta presstångar är dimensionerade för kraftbesparande arbete

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212045
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3131
Produktnyckel	BH3131
GTIN	4046356455732
Vikt per styck (inklusive förpackning)	516,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	439,7 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX 10S - Crimptång

1212045

E-nummer: 1631772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212045>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	Fyrkantig crimp

Crimpställe 1

Area min.	0,14 mm ²
Area max.	10 mm ²
AWG min	25
AWG max	7

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	0,14 mm ² ... 10 mm ²
Areaområde AWG	25 ... 7

Mått

Längd	175 mm
-------	--------

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX 10S - Crimptång

1212045

E-nummer: 1631772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212045>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212045>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10S - Crimptång

1212045

E-nummer: 1631772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212045>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10S - Crimptång



1212045

E-nummer: 1631772

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212045>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com